

CABLAGE du RAD3

Exemple de câblage : Fil Bleu

SIGNAL IR

MASSE

La masse est commune


LED
clignotante à l'émission
d'un signal IR

+5V


MASSE

Exemple de câblage : Fil Marron

Exemple de câblage : Fil Vert/Jaune



FACE LED



Utiliser un câble souple 3 x 0.22 mm² pour une faible longueur à 3 x 1.5 mm² pour une longueur > à 100 M.



RSF
45, Avenue Marcel Dassault
31500 Toulouse – France
Tél : 05 61 20 79 09
Fax : 05 61 80 00 94

www.rsf-europe.com

E-mail: rsf@rsf-europe.com